NEW

Tuyaux sanitaires soudés
-Standard-

Données CAO


■Pour les autres tuyaux sanitaires similaires avec une grande liberté de combinaisons, se reporter à la **P.1217**

■Tuyaux sanitaires soudés -Virole x Tuyau-



RoHS

Type	Matériel	Standards
SNLFP	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF




Réf. pièce Type	N°.	Incrément de 1mm L	D	d	A	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLFP	1S	42~500	25.4	23	50.5				
	1.5S	42~500	38.1	35.7	50.5				
	2S	42~500	50.8	47.8	64				
	2.5S	42~500	63.5	59.5	77.5				
	3S	42~500	76.3	72.3	91				

■Tuyaux sanitaires soudés -Coude x Tuyau-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLEP	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF



Réf. pièce Type	N°.	Incrément de 1mm L	D	d	A	H1	H2	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLEP	1S	90~500	25.4	23	50.5	34	55				
	1.5S	100~500	38.1	35.7	50.5	49	70				
	2S	110~500	50.8	47.8	64	61	82				
	2.5S	140~500	63.5	59.5	77.5	84	105				
	3S	140~500	76.3	72.3	91	89	110				

■Tuyaux sanitaires soudés -Virole x Virole-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLFF	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF




Réf. pièce Type	N°.	Incrément de 1mm L	D	d	A	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLFF	1S	84~500	25.4	23	50.5				
	1.5S	84~500	38.1	35.7	50.5				
	2S	84~500	50.8	47.8	64				
	2.5S	84~500	63.5	59.5	77.5				
	3S	84~500	76.3	72.3	91				

■Tuyaux sanitaires soudés -Virole x Coude à 90°-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLFE	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF




Réf. pièce Type	N°.	Incrément de 1mm L	D	d	A	H1	H2	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLFE	1S	110~500	25.4	23	50.5	34	55				
	1.5S	120~500	38.1	35.7	50.5	49	70				
	2S	130~500	50.8	47.8	64	61	82				
	2.5S	160~500	63.5	59.5	77.5	84	105				
	3S	160~500	76.3	72.3	91	89	110				

■Tuyaux sanitaires soudés -Virole x Coudes à 45°-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLFH	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF



Réf. pièce Type	N°.	Incrément de 1mm L	D	d	A	H2	H3	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLFH	1S	90~500	25.4	23	50.5	15.8	43.9				
	1.5S	100~500	38.1	35.7	50.5	23.7	49.5				
	2S	100~500	50.8	47.8	64	31.6	59.8				
	2.5S	110~500	63.5	59.5	77.5	42	71.9				
	3S	120~500	76.3	72.3	91	52.6	84.2				

Exemple de commande

Réf. pièce	-	L
SNLFP2S	-	200
SNLFF1S	-	350

Délai de livraison (jours) **10 Jours**

Prix

■**Remise sur volume** (Arrondir au centime inférieur.) **P.87**

Quantité	1~4	5~9
Coefficient	Prix unitaire en €	5%

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

NEW

Tuyaux sanitaires soudés
-Raccordement-

Données CAO


■Pour les autres tuyaux sanitaires similaires avec une grande liberté de combinaisons, se reporter à la **P.1219**

■Tuyaux sanitaires soudés -Virole x Tuyau-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLFFP	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF



Réf. pièce Type	N°.	L Incrément de 1mm	L1 Incrément de 1mm	D	d	A	G	K	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLFFP	1S	89~500	55~466	25.4	23	50.5	35	34				
	1.5S	119~500	70~451	38.1	35.7	50.5	42	49				
	2S	143~500	82~439	50.8	47.8	64	49	61				
	2.5S	189~500	105~416	63.5	59.5	77.5	55	84				
	3S	199~500	110~411	76.3	72.3	91	61.5	89				


K indique les limites d'usinage. La virole de raccordement se trouve à la position L1. Indiquer L-L-1 pour s'assurer que L-L1≥K.

■Tuyaux sanitaires soudés -Coude x Tuyaux-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLEFP	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF



Réf. pièce Type	N°.	L Incrément de 1mm	L1 Incrément de 1mm	D	d	A	H1	H2	G	K	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLEFP	1S	110~500	70~460	25.4	23	50.5	34	55	35	34				
	1.5S	150~500	100~450	38.1	35.7	50.5	49	70	42	49				
	2S	190~500	130~430	50.8	47.8	64	61	82	49	61				
	2.5S	260~500	170~410	63.5	59.5	77.5	84	105	55	84				
	3S	270~500	180~410	76.3	72.3	91	89	110	61.5	89				

K indique les limites d'usinage. La virole de raccordement se trouve à la position L1. Indiquer L-L-1 pour s'assurer que L-L1≥K.

■Tuyaux sanitaires soudés -Virole x Virole-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLFFF	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF



Réf. pièce Type	N°.	L Incrément de 1mm	L1 Incrément de 1mm	D	d	A	G	K	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLFFF	1S	110~500	55~440	25.4	23	50.5	35	55				
	1.5S	140~500	70~430	38.1	35.7	50.5	42	70				
	2S	164~500	82~410	50.8	47.8	64	49	82				
	2.5S	210~500	105~390	63.5	59.5	77.5	55	105				
	3S	220~500	110~390	76.3	72.3	91	61.5	110				


K indique les limites d'usinage. La virole de raccordement se trouve à la position L1. Indiquer L-L-1 pour s'assurer que L-L1≥K.

■Tuyaux sanitaires soudés -Virole x Coude à 90°-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLFFE	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF



Réf. pièce Type	N°.	L Incrément de 1mm	L1 Incrément de 1mm	D	d	A	H1	H2	H3	G	K	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLFFE	1S	130~500	55~430	25.4	23	50.5	34	55		35	68				
	1.5S	170~500	70~400	38.1	35.7	50.5	49	70		42	98				
	2S	210~500	82~370	50.8	47.8	64	61	82		49	122				
	2.5S	280~500	105~330	63.5	59.5	77.5	84	105		55	168				
	3S	290~500	110~320	76.3	72.3	91	89	110		61.5	178				


K indique les limites d'usinage. La virole de raccordement se trouve à la position L1. Indiquer L-L-1 pour s'assurer que L-L1≥K.

■Tuyaux sanitaires soudés -Virole x Coudes à 45°-



RoHS

Type	Matériel	Normes
SNLFFH	1.4301/ X5CrNi18-10	Tuyau :(No. 1S~3S) JIS G3447 Joint : IDF



Réf. pièce Type	N°.	L Incrément de 1mm	L1 Incrément de 1mm	D	d	A	H2	H3	G	K	Prix unitaire en € La plus courte dimension L ≥200	L 201 ≤300	L 301 ≤400	L 401 ≤500
SNLFFH	1S	105~500	55~450	25.4	23	50.5	15.8	43.9	35	50				
	1.5S	145~500	70~420	38.1	35.7	50.5	23.7	49.5	42	80				
	2S	180~500	82~400	50.8	47.8	64	31.6	59.8	49	100				
	2.5S	235~500	105~370	63.5	59.5	77.5	42	71.9	55	130				
	3S	255~500	110~350	76.3	72.3	91	52.6	84.2	61.5	150				

K indique les limites d'usinage. La virole de raccordement se trouve à la position L1. Indiquer L-L-1 pour s'assurer que L-L1≥K.

Exemple de commande

Réf. pièce	-	L	-	L1
SNLFFF2S	-	500	-	300

Délai de livraison (jours) **13 Jours**

Prix

■**Remise sur volume** (Arrondir au centime inférieur.) **P.87**

Quantité	1~4	5~9
Coefficient	Prix unitaire en €	5%

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.