

**QVS 3 SAKT1+2****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit****QVS3 032930**

Les ponts de court-circuit sont insérés dans deux blocs de jonction de câblage de transformateur d'instruments. En utilisant le pont de court-circuit, le court-circuit souhaité pourrait être réalisé au sein de l'application pour les travaux de maintenance.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Série SAK, Connexion transversale@. Connexion transversale@, Nombre de pôles: 3 |
| Référence  | <a href="#">032930000</a>   |
| Type       | QVS 3 SAKT1+2   |
| GTIN (EAN) | 4008190084714   |
| Qté.       | 20 pièce(s)   |

**QVS 3 SAKT1+2**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 4,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,177 inch |
| Hauteur    | 22 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,866 inch |
| Largeur    | 22 mm  | Largeur (pouces)    | 0,866 inch |
| Poids net  | 1,6 g  |                     |            |

**Températures**

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C         |  |        |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

**Autres caractéristiques techniques**

|                        |                |  |       |
|------------------------|----------------|--|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation                       | Vissé |
| Type de montage        | Vissé          | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non   |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |       |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|
| Matériau                            | PA 66 | Couleur | beige |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2   |         |       |

**Caractéristiques du système**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Version | Connexion transversale@ |
|---------|-------------------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 41 A |
|-----------------|------|

**Dimensions**

|               |       |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 12 mm |
|---------------|-------|

**Généralités**

|                        |                |                 |   |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 3 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**QVS 3 SAKT1+2****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures