

DQS 2 1D PS2,3 AG**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

La fiche avec composant est utilisée pour intégrer des composants électrique dans un bloc de jonction sectionnable. Après avoir soudé les composants électroniques, le mâle peut être intégré dans la zone de déconnexion de nos blocs de jonction sectionnable et change ainsi le bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction modulaire avec composants électroniques intégrés.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Porte-diode, Module à diodes, Nombre de pôles: 2
Référence	0471460000
Type	DQS 2 1D PS2,3 AG
GTIN (EAN)	4008190035891
Qté.	20 pièce(s)

DQS 2 1D PS2,3 AG

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	40,5 mm	Profondeur (pouces)	1,594 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0,472 inch
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0,236 inch
Poids net	3,55 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C
--	--------	--	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	enfiché
Type de montage	enfiché	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	beige
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Module à diodes
---------	-----------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	1 A
-----------------	-----

Dimensions

Pas en mm (P)	12 mm	Décalage TS 35	35 mm
---------------	-------	----------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Nombre de pôles	2
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300bf4d4

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Fiche de données**DQS 2 1D PS2,3 AG****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.comwww.weidmuller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	WSCAD	www.weidmuller.com
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks	
Catalogue	Catalogues in PDF-format	