

G 25/0.25A/M GE

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Pour la protection contre les surintensités, nous proposons un fusible avec des dimensions 5x25 mm en tailles de 250 mA à 6.3 A.

Informations générales de commande

Version	Composants actifs, Fusible
Référence	0546900000
Type	G 25/0.25A/M GE
GTIN (EAN)	4008190097370
Qté.	10 pièce(s)

G 25/0.25A/M GE

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0,984 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0,197 inch
Poids net	1,1 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

Caractéristiques des matériaux

Couleur	Gris clair
---------	------------

Caractéristiques du système

Version	Accessoires pour fusibles
---------	---------------------------

Caractéristiques nominales

Tension nominale	250 V	Courant nominal	0,25 A
------------------	-------	-----------------	--------

Fusibles

Affichage fonction optique	Oui	Caractéristiques	décalage temporaire moyen
Chute de tension	375 mV	Couleur	Gris clair
Couleur de l'indicateur	jaune	Courant	0,25 A
Courbe intégrale de fusion	0,22 A ² s	Fusible	G-Si. 5 x 25
Puissance de coupure nominale	80 A	Puissance délivrée (à 1,5 In)	0,2 W
Version	Accessoires pour fusibles		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Cadmium 7440-43-9
SCIP	6293d729-7239-4261-a7e8-f82a539a372e

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	