

**WGK 4 VP/Z GN/YE BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


**Illustration du produit**

Figure similaire

Les variantes V des bornes traversantes WGK avec un boîtier isolé, un raccordement à étrier sur le côté extérieur et un raccordement soudé sur le côté intérieur, pour l'emploi dans des appareils enrobés (p.ex. filtres CEM).

**Informations générales de commande**

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version            | OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 4 mm², Raccordement vissé, Wemid (PA), Vert/jaune, Montage direct, Passage |
| Référence          | <a href="#">1003900000</a>                                                                                                                  |
| Type               | WGK 4 VP/Z GN/YE BX                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)         | 4032248703401                                                                                                                               |
| Qté.               | 50 pièce(s)                                                                                                                                 |
| Indices de produit | IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 6 mm²<br>UL: 300 V / 30 A / AWG 30 - AWG 10                                                                       |
| Emballage          | Boîte                                                                                                                                       |

Date de création 29 mars 2023 13:58:14 CEST

## WGK 4 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |                   |            |
|-----------|---------|-------------------|------------|
| Hauteur   | 21,5 mm | Hauteur (pouces)  | 0,846 inch |
| Largeur   | 8,1 mm  | Largeur (pouces)  | 0,319 inch |
| Longueur  | 20 mm   | Longueur (pouces) | 0,787 inch |
| Poids net | 6,42 g  |                   |            |

## Températures

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement , min. | -50 °C | Température de fonctionnement , max. | 120 °C |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001283    | ETIM 7.0    | EC001283    |
| ETIM 8.0    | EC001283    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-34 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-34 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-34 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-34 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-34 |

## Conducteurs indiqués pour raccordement

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Plage de serrage, min.                        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, max.                        | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 30 |                     |
| AWG, min.                                     |                     |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 10 |                     |
| AWG, max.                                     |                     |
| Rigide, min. H05(07) V-U                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rigide, max. H05(07) V-U                      | 6 mm <sup>2</sup>   |
| souple, min. H05(07) V-K                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| souple, max. H05(07) V-K                      | 4 mm <sup>2</sup>   |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min.             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max.          | 4 mm <sup>2</sup>   |

|              |                                            |                      |                        |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin            |
|              |                                            | nominal              | 1,5 mm <sup>2</sup>    |
|              | Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal 7 mm           |
|              |                                            | Embout recommandé    | <a href="#">H1,5/7</a> |
|              | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin            |
|              |                                            | nominal              | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
|              | Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal 7 mm           |
|              |                                            | Embout recommandé    | <a href="#">H2,5/7</a> |

Texte de référence Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)

## Paramètres du système

|                                        |                            |                                          |                               |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Famille de produits                    | OMNIMATE Power - série WGK | Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement vissé / à souder |
| Orientation de la sortie du conducteur | 180°                       | Juxtaposables côté client                | Oui                           |
| Lame de tournevis                      | 0,6 x 3,5                  | Couple de serrage, min.                  | 0,6 Nm                        |
| Couple de serrage, max.                | 0,8 Nm                     | Vis de serrage                           | M 3                           |
| Longueur de dénudage                   |                            | Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20                         |
| Degré de protection                    | IP20                       |                                          |                               |

## WGK 4 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Données des matériaux

|                                     |              |                                     |            |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| Matériau isolant                    | Wemid (PA)   | Couleur                             | Vert/jaune |
| Tableau des couleurs (similaire)    | non spécifié | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0        |
| Matériau des contacts               | E-Cu         | Surface du contact                  | étamé      |
| Température de stockage, min.       | -40 °C       | Température de stockage, max.       | 70 °C      |
| Température de fonctionnement, min. | -50 °C       | Température de fonctionnement, max. | 120 °C     |
| Plage de température montage, min.  | -25 °C       | Plage de température montage, max.  | 120 °C     |

## Données nominales selon CEI

|                                                                                |             |                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| testé selon la norme                                                           | IEC 60664-1 | Courant nominal, nombre de pôles min.<br>(Tu = 20 °C)                          | 32 A  |
| Courant nominal, nombre de pôles max.<br>(Tu = 20 °C)                          | 32 A        | Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution III/3 | 500 V |
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution III/3 | 6 kV        |                                                                                |       |

## Données nominales selon CSA

|                                                    |                                                                                              |                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                                     |            | Certificat N° (CSA)                                | 200039-1830694 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>B / CSA) | 300 V                                                                                        | Tension nominale (groupe d'utilisation<br>C / CSA) | 300 V          |
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>D / CSA) | 300 V                                                                                        | Courant nominal (groupe d'utilisation B /<br>CSA)  | 30 A           |
| Courant nominal (groupe d'utilisation C /<br>CSA)  | 30 A                                                                                         | Courant nominal (groupe d'utilisation<br>D / CSA)  | 10 A           |
| Section de raccordement de câble AWG,<br>min.      | AWG 30                                                                                       | Section de raccordement de câble AWG,<br>max.      | AWG 10         |
| Référence aux valeurs approuvées                   | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |                                                    |                |

## Données nominales selon UL 1059

|                                                        |                                                                                              |                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                                       |           | Certificat N° (cURus)                                  | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>B / UL 1059) | 300 V                                                                                        | Tension nominale (groupe d'utilisation<br>C / UL 1059) | 300 V  |
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>D / UL 1059) | 300 V                                                                                        | Courant nominal (groupe d'utilisation B /<br>UL 1059)  | 30 A   |
| Courant nominal (groupe d'utilisation C /<br>UL 1059)  | 30 A                                                                                         | Courant nominal (groupe d'utilisation<br>D / UL 1059)  | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG,<br>min.          | AWG 30                                                                                       | Section de raccordement de câble AWG,<br>max.          | AWG 10 |
| Référence aux valeurs approuvées                       | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |                                                        |        |

## WGK 4 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Emballage

|             |        |              |        |
|-------------|--------|--------------|--------|
| Emballage   | Boîte  | Longueur VPE | 85 mm  |
| Largeur VPE | 120 mm | Hauteur VPE  | 150 mm |

## Note importante

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les lignes d'air et de fuite avec les autres composants doivent être agencées conformément aux principales normes correspondantes. Ceci peut être garanti dans l'appareil par l'enrobage total ou l'emploi de plaques de séparation.</li> <li>• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.</li> <li>• Couleurs : BK = noir ; GN/YL = vert jaune ; défaut = gris</li> <li>• Autres variantes sur demande</li> <li>• WGK : tension nominale - parois plastiques : 1 - 4 mm = 500 V ; parois métalliques : 1 - 2,5 mm = 400 V ; parois métalliques : 2,5 - 4 mm = 250 V</li> <li>• WGKV : tension nominale - parois plastiques : 1 - 4 mm = 400 V ; parois métalliques : 1 - 2,5 mm = 400 V ; parois métalliques : 2,5 - 4 mm = 250 V</li> <li>• VWGK : tension nominale - parois plastiques : 1 - 4 mm = 500 V ; parois métalliques : 1 - 4 mm = 500 V</li> <li>• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois</li> </ul> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Agréments

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E60693      |

## Téléchargements

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Données techniques                         | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brochures                                  | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a><br><a href="#">FL BASE STATION EN</a><br><a href="#">FL ELEVATOR EN</a><br><a href="#">FL POWER SUPPLY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |


## WGK 4 VP/Z GN/YE BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dimensional drawing



### Graph




The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmueller Interface GmbH & Co. KG


Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



KUNDENZEICHNUNG  
CUSTOMER DRAWING

rated data  
rated cross-section      4 mm<sup>2</sup>  
rated current      41A  
rated voltage      400V



GENERAL TOLERANCE:  
DIN ISO 2768-m



Max. nos.

91733/5  
21.03.17 MA\_J      00

Modification

**Weidmüller**

Cat.no.: .

**4 43933** **02**

Drawing no.

Issue no.

Sheet 00

of 01 sheets



Date      Name

Drawn      19.02.2008      ZHOU\_B

Responsible      MA\_J

Checked      22.03.2017      ZHOU\_N

Approved      XU\_S

**WGK 4 VP...**

DURCHGANGS-REIHENKLEMME  
PANEL FEED-THROUGH TERMINAL

Scale: 2/1

Supersedes: .

Product file: WGK 4...

5250