

IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal, boîtier vide
pour RJ45

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide
Référence	1011560000
Type	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
Qté.	10 pièce(s)

IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	72,45 mm	Profondeur (pouces)	2,852 inch
Hauteur	26,8 mm	Hauteur (pouces)	1,055 inch
Largeur	22,3 mm	Largeur (pouces)	0,878 inch
Poids net	59,2 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02

Caractéristiques générales

Constitution	Boîtier de connecteur avec support étiquette de repérage 9*11 mm, pour inserts RJ45 et fo	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	750	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	--------------------------	---------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

IE-PH-V14M-RJ**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration	www.weidmueller.com
Données techniques	CAD data – STEP	
Données techniques	WSCAD	
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN	
Catalogue	Catalogues in PDF-format	
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN	

Fiche de données**IE-PH-V14M-RJ****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dessins****Dessin coté**