

SFC 2.5/21 MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Figure similaire

Le mécanisme de fermeture du SlimFix Clip combine deux avantages : la fiabilité d'un repère fermé et la facilité d'installation d'un repère ouvert. Le mécanisme à clip permet une mise en place du repère rapide et pratique, même si le conducteur est déjà installé. Les SlimFix Clips sont adaptés aux câbles et conducteurs d'un diamètre extérieur jusqu'à 5 mm. La surface de repérage conséquente - jusqu'à 30 mm - peut accueillir de longues chaînes de caractères. Matériau exempt d'halogène avec classe d'inflammabilité V2.

Avantages :

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V2
- Montage rapide et sans outil
- Repères au format MultiCard éprouvé
- Disponible en hauteurs de 12 mm, 21 mm et 30 mm

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

Version	SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, bleu
Référence	1062090000
Type	SFC 2.5/21 MC NE BL
GTIN (EAN)	4032248811816
Qté.	120 pièce(s)
Produit de remplacement	1062110000
imprimante compatible	2715590000 2438520000 2438510000

SFC 2.5/21 MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	9,1 mm	Profondeur (pouces)	0,358 inch
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0,827 inch
Largeur	9,3 mm	Largeur (pouces)	0,366 inch
Poids net	0,908 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	bleu
Couleur du matériau selon code couleurs	6	Halogène	Non
Industries recommandées	Machines	Largeur	9,3 mm
Matériau	Polyamide 66	Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Repères de fils et de câbles
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Taille de plage de repérage	21 x 5,8 mm	Type d'impression	vierge
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	4 - 6 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	6 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	4 mm	Halogène	Non
Section de raccordement de conducteur	4 - 10 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

SFC 2.5/21 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

