

THM ET S7 300-2 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les étiquettes THM ET S7 non autocollantes et conditionnées en rouleaux permettent d'identifier les modules SIMATIC ET 200S et les modules S7 de Siemens.

Le logiciel M-Print® PRO permet le marquage individuel des étiquettes THM ET S7 à l'aide d'une imprimante THM. Les étiquettes se détachent aisément L'imprimante THM MultiMark garantit une impression ultra-résistante.

Informations générales de commande

Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 103.8 x 17.3 mm, Siemens, jaune
Référence	1161740000
Type	THM ET S7 300-2 GE
GTIN (EAN)	4032248950805
Qté.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2599430000 2599440000

Date de création 24 mars 2023 22:44:09 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

THM ET S7 300-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Hauteur	103,8 mm	Hauteur (pouces)	4,087 inch
Largeur	17,3 mm	Largeur (pouces)	0,681 inch
Poids net	714 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-50...100 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Agrément selon UL 969	Non	Application / fabricant	Siemens
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	jaune
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Halogène	Non
Largeur	17,3 mm	Matériau	Polypropylène
Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repérage "équipements et appareillages	Nombre par rouleau	1 000
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Procédé d'impression	Transfert thermique	Version	sans halogène
plage de température d'utilisation	-50...100 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

THM ET S7 300-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

