

## IE-C6FP8LM0003M40M40-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câbles de brassage CabinetLine,  
Cat. 6, LSZH, magenta

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Câble de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m |
| Référence  | <a href="#">1201270003</a>  |
| Type       | IE-C6FP8LM0003M40M40-M  |
| GTIN (EAN) | 4050118612677   |
| Qté.       | 1 pièce(s)  |

Date de création 28 mars 2023 11:11:06 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## IE-C6FP8LM0003M40M40-M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |                   |             |
|-----------|-------|-------------------|-------------|
| Longueur  | 0,3 m | Longueur (pouces) | 11,811 inch |
| Poids net | 20 g  |                   |             |

## Températures

|                                      |                |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Température de stockage              | -20 °C...60 °C | Température de fonctionnement        | -20 °C...60 °C |
| Température de fonctionnement , min. | -20 °C         | Température de fonctionnement , max. | 60 °C          |
| Température de pose                  | 0 °C...50 °C   |                                      |                |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |

## Normes

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Norme de connecteur | CEI 60603-7-51 |
|---------------------|----------------|

## Normes générales

|   |   |                     |                |
|---|---|---------------------|----------------|
| Installations de câblage de communication spécifiques à l'application | ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007 | Norme de connecteur | CEI 60603-7-51 |
| N° de certificat (cULus)  | E316369   |                     |                |

## Propriétés électriques

|                            |     |            |                    |
|----------------------------|-----|------------|--------------------|
| Courant admissible à 50 °C | 1 A | PoE / PoE+ | selon IEEE 802.3at |
|----------------------------|-----|------------|--------------------|

## Constitution du câble

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| Arrangement du fil                             | Paire torsadée   | Blindage                   | S/FTP                                  |
| Blindage complet                               | Tressage de blindage de fils de cuivre                     | Blindage de paire de fils  | Feuille d'aluminium                    |
| Brins  | 7  | Couleur de la gaine        | Magenta                                |
| Diamètre de l'isolation                        | 1,04 mm  | Diamètre de la gaine, max. | 5,9 mm                                 |
| Diamètre de la gaine, min.                     | 5,5 mm   | Isolation                  | PE                                     |
| Matériau de la gaine                           | LSZH   | Nombre de conducteurs      | 8                                      |
| Recouvrement par tressage de blindage          | 60 %   | Section                    | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm <sup>2</sup> |
| Séquence des couleurs des fils -paires de fils | blanc - bleu, blanc - orange, blanc - vert, blanc - marron |                            |  |

## Propriétés électriques du câble

|   |   |
|---|---|
| Atténuation de liaison jusqu'à 1000 MHz | 80 dB   |
| Capacité pour 1 kHz                     | 46 nF/km  |
| Catégorie                               | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Classe de séparation selon EN 50174-2   | d   |
| Différence de résistance                | 5 %   |
| Impédance caractéristique               | 100 ± 15 Ω pour 1-100 Mhz                           |

Date de création 28 mars 2023 11:11:06 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## Fiche de données

### IE-C6FP8LM0003M40M40-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|   |                           |        |
|---|---------------------------|--------|
| Résistance de liaison à 10 MHz                | 5 mΩ/m                    |        |
| Tension d'essai : fil-fil-blindage            | 2,5 kV / DC pour 2 s      |        |
| Tension de fonctionnement                     | 50 V DC                   |        |
| Tension de fonctionnement (classement UL)     | Type de tension           | AC     |
|   | Tension de fonctionnement | 30 V   |
|   | Type de tension           | DC     |
|   | Tension de fonctionnement | 42,4 V |
| Tension de fonctionnement (classification UL) | 30 V AC / 42.4 V DC       |        |
| Tension de fonctionnement UL                  | 30 V AC / 42.4 V DC       |        |
| Vitesse                                       | 10 GBit/s                 |        |
| Écart   | 2,5 ns/100m               |        |

### Agréments

Agréments



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E316369     |

### Téléchargements

|  |   |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Control - CC-Link Patchcord Certificate</a><br><a href="#">Field - CC-Link Patchcord Certificate</a><br><a href="#">TSN - CC-Link Patchcord Certificate</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**Fiche de données****IE-C6FP8LM0003M40M40-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Circuit**

|      |   |                |   |      |
|------|---|----------------|---|------|
| RJ45 | 1 | white (orange) | 1 | RJ45 |
|      | 2 | orange         | 2 |      |
|      | 3 | white (green)  | 3 |      |
|      | 4 | blue           | 4 |      |
|      | 5 | white (blue)   | 5 |      |
|      | 6 | green          | 6 |      |
|      | 7 | white (brown)  | 7 |      |
|      | 8 | brown          | 8 |      |

**Dessin coté**