

**VP M63 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	VPMS Ex (bouchon aveugle ex, laiton). Bouchons obturateurs, fermé, M 63, 19 mm, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1210950000</a>
Type	VP M63 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248991976
Qté.	5 pièce(s)

## VP M63 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	26 mm	Longueur (pouces)	1,024 inch
Diamètre	63 mm	Épaisseur du paroi, max.	18 mm
Poids net	350,2 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...100 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement, max.	100 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

## Caractéristiques générales

Couple raccord, max.	67 Nm	Couple raccord, min.	33,5 Nm
Couple écrou borgne, max.	20,1 Nm	Couple écrou borgne, min.	13,4 Nm
Degré de protection	IP54, IP64, IP68	Diamètre du joint d'étanchéité	63 mm
Filetage (extérieur)	M 63	Halogène	Oui
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	19 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Silicone	Non	Taille de clé 1	70 mm

## Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
----------------	-----------------------------------	----------------------------------------------	----------------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1; 96-45-7 Imidazolidine-2-thione
SCIP	Oc0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

Date de création 28 mars 2023 16:15:10 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

**Fiche de données**

**VP M63 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

