

**VP M20 EXE MS****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	VPMS Ex (bouchon aveugle ex, laiton), Bouchons obturateurs, fermé, M 20, 12 mm, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">121090000</a>
Type	VP M20 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992263
Qté.	50 pièce(s)

## VP M20 EXE MS

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	15 mm	Longueur (pouces)	0,591 inch
Diamètre	20 mm	Épaisseur du paroi, max.	11 mm
Poids net	30,52 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...100 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

## Caractéristiques générales

Couple raccord, max.	23 Nm	Couple raccord, min.	11,5 Nm
Couple écrou borgne, max.	6,9 Nm	Couple écrou borgne, min.	4,6 Nm
Degré de protection	IP54, IP64, IP68	Diamètre du joint d'étanchéité	20 mm
Filetage (extérieur)	M 20	Halogène	Oui
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	12 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Silicone	Non	Taille de clé 1	23 mm

## Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
----------------	-----------------------------------	--	----------------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1; 96-45-7 Imidazolidine-2-thione
SCIP	Oc0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Date de création 29 mars 2023 14:04:25 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

**Fiche de données****VP M20 EXE MS****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dessins**