

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Informations générales de commande

Version	Traversée de cloison, Nombre de pôles: 4, Codage: D, M12, 50 V
Référence	1380670000
Type	SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5
GTIN (EAN)	4050118182385
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 20 mars 2023 13:09:30 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 25 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	D	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	≥ 200	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67	Diamètre de câble	6.5 mm, 6.6 mm, 7.3 mm, 8.3 mm
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C
Presse-étoupes	M 16	Raccordement du blindage	Oui
Section de raccordement, max.	0,5 mm ²	Section de raccordement, min.	0,34 mm ²
Surface du contact	doré	Tension nominale	50 V
Tension nominale	50 V	Type de raccordement	Raccordement à sertir

Données techniques générales

Codage	D	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	≥ 200	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67	Filetage du raccordement	M12
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C
Presse-étoupes	M 16	Surface du contact	doré
Tension nominale	50 V	Type de raccordement	Raccordement à sertir

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN