

## IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câble fibre optique

### Informations générales de commande

Version	Câble de brassage, double attache incluse, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 5 m
Référence	<a href="#">1433950050</a>
Type	IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X
GTIN (EAN)	4050118242379
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 27 mars 2023 19:01:19 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	5 m	Longueur (pouces)	196,85 inch
Poids net	54 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...70 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

## Normes

Norme de connecteur	CEI 61754-20
---------------------	--------------

## Normes de câble

Spécification pour la vérification de la symétrie des câbles de communication	IEC 61935-3	Spécification pour les câbles de raccordement d'appareils à paire torsadée	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2
---	-------------	--	-------------------------------

## Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61754-20
---------------------	--------------

## Constitution du câble

Constitution de câble	ZIPCORD	Couleur de la gaine	jaune
Diamètre de la gaine	2,0 * 4,1 mm	Diamètre du c#9cur	9 µm
Désignations normalisées	I-V(ZN)H	Matériau de la gaine	LSZH
Revêtement primaire	245 µm		

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Fiche de données**

**IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Dessin détaillé**

