

HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractables flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 3.2 - 9.5 mm, blanc
Référence	1489660000
Type	HSS 3.2-9.5 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118299359
Qté.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2599430000 2599440000

Date de création 24 mars 2023 23:22:14 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

HSS 3.2-9.5 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	0,77 mm	Profondeur (pouces)	0,03 inch
Largeur	15,1 mm	Largeur (pouces)	0,594 inch
Longueur	13 000 mm	Longueur (pouces)	511,81 inch
Poids net	177 g		

Températures

plage de température d'utilisation -55...135 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	sans	Couleur	blanc
Halogène	Oui	Industries recommandées	Construction d'installations, Énergie, Fabricant, Machines
Largeur	15,1 mm	Longueur	13 000 mm
Matériau	Polyoléfine	Plage de température d'utilisation, max.	135 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	Type d'impression	vierge
plage de température d'utilisation	-55...135 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	3.2 - 9.5 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	9,5 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	3,2 mm	Halogène	Oui
Hauteur de la zone de texte	14,9 mm	Largeur de la zone de texte	0 mm
Section de raccordement de conducteur	4 - 16 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²	Taux de rétractabilité	3:1
Température recommandée de retrait	90 °C		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E366310

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

