

KWN-M12/-70 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Cosses, 70 mm ² |
| Référence | 1496330000 |
| Type | KWN-M12/-70 45 |
| GTIN (EAN) | 4050118305586 |
| Qté. | 25 pièce(s) |

KWN-M12/-70 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 53,44 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 |
| ETIM 8.0 | EC001051 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |

Caractéristiques techniques

Version Série Euro 45°

Raccordements

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3) | 16,5 mm | Diamètre intérieur de la bride (d2) | 13 mm |
| Diamètre intérieur de la tige (d1) | 12 mm | Isolation | non disponible |
| Largeur de la bride (b) | 24 mm | Longueur de la tige (a) | 20 mm |
| Perçage | M 12 | Section de raccordement du conducteur | 70 mm ² |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

Fiche de données**KWN-M12/-70 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dessins**