

KP-M12/-70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Version	Cosses, 70 mm ²
Référence	1498 150000
Type	KP-M12/-70
GTIN (EAN)	4050118307467
Qté.	50 pièce(s)

KP-M12/-70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 65,71 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03

Caractéristiques techniques

Version Série DIN 46235, standard

Raccordements

Diamètre extérieur de la tige (d3)	16,5 mm	Diamètre intérieur de la bride (d2)	13 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	11,3 mm	Isolation	non disponible
Largeur de la bride (b)	24 mm	Longueur de la tige (a)	28 mm
Longueur de raccordement (l)	56,5 mm	Numéro d'identification Cu	16 K
Perçage	M 12	Section de raccordement du conducteur	70 mm ²

Agréments

ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

Fiche de données

KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

