

## PAC-CTLX-4X10-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces relais TERMSERIES. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup>.
- Connecteurs plats 10 pôles.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 5,4 ± 1 mm |
| Référence  | <a href="#">1512010015</a>                          |
| Type       | PAC-CTLX-4X10-V0-1M5                                |
| GTIN (EAN) | 4032248286324                                       |
| Qté.       | 1 pièce(s)  |

## PAC-CTLX-4X10-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 373 g

### Températures

|                                      |             |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Température de stockage              | -10...60 °C | Température de fonctionnement        | -10...50 °C |
| Température de fonctionnement , min. | -10 °C      | Température de fonctionnement , max. | 50 °C       |

### Données générales

|                             |                                      |                       |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour                 | Signaux numériques                   | Câble                 | Câble LiYY           |
| Interface API               | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P | Longueur du câble     | 1,5 m                |
| Matériau                    | PVC                                  | Nombre de pôles, min. | 10 pôles             |
| Raccordement de l'interface | 4xHE10 10P                           | Section du conducteur | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter               | 5,4 ± 1 mm                           |                       |                      |

### Données électriques

|  |                     |                       |           |
|--|---------------------|-----------------------|-----------|
| Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m            | Courant total, max.   | 3 A       |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 | Résistance            | ≤ 150mΩ/m |
| Tension nominale                         | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Test de haute tension | 1 KV/1s   |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

### Conformité environnementale du produit

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|           |  |
|-----------|--|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|