

HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractables flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|---|
| Version | Repères de fils et de câbles, 9.5 - 19.1 mm, bleu |
| Référence | 1562920000 |
| Type | HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M |
| GTIN (EAN) | 4050118367638 |
| Qté. | 1 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2599430000 2599440000 |

Date de création 25 mars 2023 17:25:03 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 1,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,059 inch |
| Largeur | 30,9 mm | Largeur (pouces) | 1,217 inch |
| Longueur | 30 000 mm | Longueur (pouces) | 1 181,1 inch |
| Poids net | 1 167 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -55...105 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--------------|--|-------------|
| Caractères imprimés | sans | Couleur | bleu |
| Halogène | Non | Largeur | 30,9 mm |
| Longueur | 30 000 mm | Matériau | Polyoléfine |
| Nombre par rouleau | 1 | Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C | Type d'impression | vierge |
| plage de température d'utilisation | -55...105 °C | | |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur | 9.5 - 19.1 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 19,1 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 9,5 mm | Halogène | Non |
| Section de raccordement de conducteur | 16 - 70 mm ² | Section de raccordement du conducteur, max. | 70 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm ² | Taux de rétractabilité | 2:1 |
| Température recommandée de retrait | 90 °C | | |

Note importante

Informations sur le produit Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020 |
| Données techniques | WSCAD |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

