

HSS-HF 12.7-25.4EL G30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 12.7 - 25.4 mm, vert
Référence	1563040000
Type	HSS-HF 12.7-25.4EL G30M
GTIN (EAN)	4050118367591
Qté.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2599430000 2599440000

Date de création 25 mars 2023 17:26:21 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

HSS-HF 12.7-25.4EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	1,5 mm	Profondeur (pouces)	0,059 inch
Largeur	40,5 mm	Largeur (pouces)	1,594 inch
Longueur	30 000 mm	Longueur (pouces)	1 181,1 inch
Poids net	1 567 g		

Températures

plage de température d'utilisation -55...105 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	sans	Couleur	vert
Halogène	Non	Largeur	40,5 mm
Longueur	30 000 mm	Matériau	Polyoléfine
Nombre par rouleau	1	Plage de température d'utilisation, max.	105 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	Type d'impression	vierge
plage de température d'utilisation	-55...105 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	12.7 - 25.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	25,4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	12,7 mm	Halogène	Non
Section de raccordement de conducteur	35 - 120 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	120 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	35 mm ²	Taux de rétractabilité	2:1
Température recommandée de retrait	90 °C		

Note importante

Informations sur le produit Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

HSS-HF 12.7-25.4EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

