

VP 11-EXE SW**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique), Bouchons obturateurs, fermé, PG 11, 10.5 mm, IP66, IP68, Polyamide
Référence	1569380000
Type	VP 11-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190087906
Qté.	50 pièce(s)

VP 11-EXE SW

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	15 mm	Longueur (pouces)	0,591 inch
Diamètre	18,6 mm	Épaisseur du paroi, max.	9,5 mm
Poids net	3,08 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couple de serrage	4,5 Nm
Degré de protection	IP54, IP66	Degré de protection avec GWDR	IP66, IP68
Diamètre du joint d'étanchéité	18,6 mm	Filetage (extérieur)	PG 11
Halogène	Non	Longueur du filetage	10,5 mm
Matériau	Polyamide	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Presse-étoupes	PG
Remarque : degré de protection	IP54 selon la norme EN 60529, minimal sans joint plat ; IP66 selon EN 60529, minimal sans joint plat ; IP68 selon EN 60529, avec joint plat ; Excepté pour les applications 2D, comme mentionné dans le Certificat Ex, un joint plat est nécessaire pour IP66.	Taille de clé 1	22 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e II, Ex tD	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)	IECEX LCI 08.0035X		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Date de création 29 mars 2023 15:43:13 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données**VP 11-EXE SW****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins