

KSW 4 < 50MM SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les bandes de repérage KSW sont utilisées pour identifier les connecteurs débrochables multipolaires de circuit imprimé. Les utilisateurs peuvent les imprimer individuellement - en choisissant librement le pas.

- Marquage résistant aux frottements
- Largeurs de bande 2,5 mm et 4 mm
- Coller - terminé
- Adhérence optimale
- Sans PVC

Informations générales de commande

Version	KSW, Terminal marker, 4 x 50 mm, Pas en mm (P): 50.00 Weidmueller, blanc
Référence	1629910000
Type	KSW 4 < 50MM SDR
GTIN (EAN)	4008 190202811
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 08:50:12 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

KSW 4 < 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Largeur	50 mm	Largeur (pouces)	1,969 inch
Poids net	100 g		

Températures

plage de température d'utilisation 150 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Application / fabricant	Weidmueller
Caractères imprimés	selon demande du client	Couleur	blanc
Couleur d'impression	noir	Impression	Impression spéciale
Largeur	50 mm	Matériau	Polyester, sans PVC
Nombre par feuille	20	Orientation de l'impression	horizontal
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Procédé d'impression	Transfert thermique
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	150 °C

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	