

**VT SF 2/21 MC NE GN V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Ils sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité V0/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

**Avantages :**

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V0/V2
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si la section du câble est supérieure à 16,0 mm<sup>2</sup>
- Repères au format MultiCard éprouvé

**Informations générales de commande**

Version	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, vert
Référence	<a href="#">1689410005</a>
Type	VT SF 2/21 MC NE GN V0
GTIN (EAN)	403224855 1835
Qté.	800 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

**VT SF 2/21 MC NE GN V0**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	3,65 mm	Profondeur (pouces)	0,144 inch
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0,827 inch
Largeur	3,6 mm	Largeur (pouces)	0,142 inch
Poids net	0,3 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-50...120 °C
------------------------------------	--------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	vert
Halogène	Non	Industries recommandées	Transports, Machines
Largeur	3,6 mm	Matériau	Polyamide 66
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Repères de fils et de câbles	Plage de température d'utilisation, max.	120 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C	Taille de plage de repérage	21 x 3,6 mm
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-50...120 °C

**Repères de fils et de câbles**

Diamètre extérieur du conducteur	2,2 - 2,9 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	2,9 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,2 mm	Halogène	Non
Section de raccordement de conducteur	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm <sup>2</sup>		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**VT SF 2/21 MC NE GN V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

