

VG 48-K68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Référence	1718770000
Type	VG 48-K68
GTIN (EAN)	4008 19035 1977
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 09:03:38 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

VG 48-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	67,5 mm	Longueur (pouces)	2,657 inch
Poids net	93,8 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...100 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	CR	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couple contre-écrou, max.	14,5 N/m	Couple contre-écrou, min.	13,5 N/m
Couple de serrage	14 Nm	Couple raccord, max.	14,5 Nm
Couple raccord, min.	13,5 Nm	Couple écrou borgne, max.	21 Nm
Couple écrou borgne, min.	19 Nm	Degré de protection	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Degré de protection avec GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Diamètre du câble extérieur, max.	44 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	34 mm	Filetage (extérieur)	PG 48
Halogène	Oui	Longueur du filetage	14 mm
Matériau	Polyamide 6	Pas de vis	1,59 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Presse-étoupes	PG	Silicone	Non
Taille de clé	65 mm	Taille de clé 1	65 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Conditions d'homologation	DNV, UL, cULus	Numéro de certificat du presse-étoupe (UL)	E-199260 - BS 20
Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus)	E-199260 - BS 20		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
Données techniques	CAD data - STEP
Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 21 mars 2023 09:03:38 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2