

VT SF 6/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Ils sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité V0/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

Avantages :

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V0/V2
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si la section du câble est supérieure à 16,0 mm²
- Repères au format MultiCard éprouvé



Informations générales de commande

Version	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vert
Référence	1730560005
Type	VT SF 6/21 MC NE GN V0
GTIN (EAN)	403224855 1668
Qté.	160 pièce(s)
imprimante compatible	2715590000 2438520000 2438510000

VT SF 6/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	8,5 mm	Profondeur (pouces)	0,335 inch
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0,827 inch
Largeur	8,4 mm	Largeur (pouces)	0,331 inch
Poids net	0,975 g		

Températures

plage de température d'utilisation -50...120 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	vert
Halogène	Non	Industries recommandées	Transports, Machines
Largeur	8,4 mm	Matériau	Polyamide 66
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Repères de fils et de câbles	Plage de température d'utilisation, max.	120 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C	Taille de plage de repérage	21 x 8.4 mm
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-50...120 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	5.8 - 7.8 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	7,8 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	5,8 mm	Halogène	Non
Section de raccordement de conducteur	10 - 16 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	10 mm ²		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

VT SF 6/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

