


SFC 1/12 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le mécanisme de fermeture du SlimFix Clip combine deux avantages : la fiabilité d'un repère fermé et la facilité d'installation d'un repère ouvert. Le mécanisme à clip permet une mise en place du repère rapide et pratique, même si le conducteur est déjà installé. Les SlimFix Clips sont adaptés aux câbles et conducteurs d'un diamètre extérieur jusqu'à 5 mm. La surface de repérage conséquente - jusqu'à 30 mm - peut accueillir de longues chaînes de caractères. Matériau exempt d'halogène avec classe d'inflammabilité V2.

Avantages :

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V2
- Montage rapide et sans outil
- Repères au format MultiCard éprouvé
- Disponible en hauteurs de 12 mm, 21 mm et 30 mm

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|--|
| Version | SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, blanc |
| Référence | 1747320001 |
| Type | SFC 1/12 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4008190995478 |
| Qté. | 200 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SFC 1/12 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 7 mm | Profondeur (pouces) | 0,276 inch |
| Hauteur | 12 mm | Hauteur (pouces) | 0,472 inch |
| Largeur | 5,8 mm | Largeur (pouces) | 0,228 inch |
| Poids net | 0,48 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Couleur | blanc |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 9 | Halogène | Non |
| Industries recommandées | Machines | Largeur | 5,8 mm |
| Matériau | Polyamide 66 | Nombre de repèrages par combinaison | 1 MultiCard = Repères de fils et de câbles |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Taille de plage de repérage | 12 x 4.1 mm | Type d'impression | vierge |
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C | | |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur | 2 - 3.5 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3,5 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 2 mm | Halogène | Non |
| Section de raccordement de conducteur | 0.75 - 2.5 mm ² | Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,75 mm ² | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | WSCAD, Zuken E3.S |
| Notification de modification produit | DE - Technische Modifikation MultiCard Material EN - Technical change to MultiCard material Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

SFC 1/12 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

