

LM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 8.2 - 14.3 mm, 15 x 70 mm, blanc
Référence	1759871044
Type	LM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	403224802695 1
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 27 mars 2023 16:47:33 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

LM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Poids net	10,4 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	blanc	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Halogène	Non	Largeur	70 mm
Matériau	Film polyester	Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 52 Repères de fils et de câbles
Nombre par feuille	52	Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Taille de plage de repérage	15 x 30 mm
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...150 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	8,2 - 14,3 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	14,3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8,2 mm	Halogène	Non
Hauteur de la zone de texte	30 mm	Largeur de la zone de texte	14,98 mm
Section de raccordement de conducteur	16 - 50 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	50 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm ²		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

LM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

