

**THM WO 33.5/93.1 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

**Informations générales de commande**

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, blanc
Référence	<a href="#">1774400000</a>
Type	THM WO 33.5/93.1 WS
GTIN (EAN)	4032248148585
Qté.	1 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Date de création 27 mars 2023 16:53:15 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## THM WO 33.5/93.1 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Hauteur	33,5 mm	Hauteur (pouces)	1,319 inch
Largeur	93,1 mm	Largeur (pouces)	3,665 inch
Poids net	286 g		

### Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

### Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Agrément selon UL 969	Oui
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Couleur du matériau selon code couleurs	9	Halogène	Non
Largeur	93,1 mm	Matériau	Film polyester
Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repères de fils et de câbles	Nombre par rouleau	500
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Taille de plage de repérage	25 x 33,5 mm	Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40...150 °C

### Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	8 - 21,7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	21,7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8 mm	Halogène	Non
Hauteur de la zone de texte	25 mm	Largeur de la zone de texte	33,5 mm
Section de raccordement de conducteur	0,75 - 400 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, max.	400 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm <sup>2</sup>		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**THM WO 33.5/93.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

