

**VGM20-MS54 ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

**Informations générales de commande**

Version	VG MS ZE (extracteur de presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1778450000</a>
Type	VGM20-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161461
Qté.	50 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 10:36:50 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## VGM20-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	32 mm	Longueur (pouces)	1,26 inch
Poids net	43,4 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

## Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	NBR	Couple raccord, max.	12 Nm
Couple raccord, min.	12 Nm	Couple écrou borgne, max.	8 Nm
Couple écrou borgne, min.	8 Nm	Degré de protection	IP54
Degré de protection avec GWDR	IP65	Diamètre du câble extérieur, max.	12,5 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	6,5 mm	Filetage (extérieur)	M 20
Halogène	Non	Longueur du filetage	6 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,5 mm
Plage de serrage, serre-câble, max.	12 mm	Plage de serrage, serre-câble, min.	7,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Presse-étoupes	Métrique, M 20	Taille de clé	22 mm
Taille de clé 1	22 mm	Taille de clé 2	22 mm

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	