

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M8 thread, Femelle, droite, M 8, Nombre de pôles: 3, 0.5 m
Référence	1856130000
Type	SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248398997
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 10:46:17 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 13 g

Températures

Température de fonctionnement , min. -30 °C

Température de fonctionnement , max. 90 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de protection	IP67, Vissé
Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé	Nombre de pôles	3
Plage de températures du coffret	-30...+90 °C	Presse-étoupes	M 8
Surface du contact	doré	Tension nominale	60 V
Tension nominale	60 V (3 pôles) / 30 V (4 pôles)	Type de raccordement	Femelle

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-104

Caractéristiques générales

Codage	aucune	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de protection	IP67, Vissé
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage de montage	M8
Filetage du raccordement	M8 thread	Longueur du câble	0,5 m
Longueurs de câbles / brins	0,5 m	Matériau	PVC
Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé	Nombre de pôles	3
Plage de températures du coffret	-30...+90 °C	Presse-étoupes	M 8
Section du conducteur	0,25 mm ²	Surface du contact	doré
Tension nominale	60 V	Tension nominale	60 V (3 pôles) / 30 V (4 pôles)
Type de raccordement	Femelle		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments


Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E307231

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Fiche de données**SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dessins****Schéma****Schéma des pôles**