

**SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Les connecteurs d'électrovanne à équiper sont souvent utilisés dans les applications spéciales d'ingénierie mécanique. Ces connecteurs sont utilisés pour le raccordement d'électrovannes. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles sous toutes les formes standard. La gamme inclut les formes A, B industrielle, B selon DIN, C industrielle et C selon DIN. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles en version 3 et 4 pôles, sans câbles. Un joint plat, livré avec le produit, garantit un indice IP65 après vissage.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteur attachable, Connecteur d'électrovanne, Femelle coudée
Référence	<a href="#">1873130000</a>
Type	SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB
GTIN (EAN)	4032248492404
Qté.	1 pièce(s)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 27 g

### Températures

Température de fonctionnement , min. -25 °C

Température de fonctionnement , max. 85 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ECLASS 9.0	27-44-01-05
ECLASS 9.1	27-44-01-05	ECLASS 10.0	27-44-01-05
ECLASS 11.0	27-44-01-05	ECLASS 12.0	27-44-01-05

### Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	Forme boîtier A (18 mm)	Courant nominal	10 A
Cycles d'enfichage	≤ 50	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP65	Diamètre de câble	6...8 mm (PG9) / 8...10 mm (PG11)
Diamètre de câble, max.	8 mm	Diamètre de câble, min.	6 mm
Matériau de base du boîtier	PA 6 GF	Nombre de pôles	3
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C	Presse-étoupes	PG 9
Protection par coupe-circuits	sans circuit	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,34 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement, min.	0,34 mm <sup>2</sup>	Surface du contact	Ni
Tension nominale	230 V	Tension nominale	230 V
Tenue d'isolation	10 <sup>8</sup> Ω	Type de raccordement	Raccordement vissé

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>