

## VG M40-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

## Informations générales de commande

Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Polyamide 6
Référence	<a href="#">1909730000</a>
Type	VG M40-K67
GTIN (EAN)	4032248536658
Qté.	10 pièce(s)

## VG M40-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	69,5 mm	Longueur (pouces)	2,736 inch
Poids net	78,1 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

## Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	NBR	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couple contre-écrou, max.	5,5 N/m	Couple contre-écrou, min.	4,5 N/m
Couple de serrage	5 Nm	Couple raccord, max.	5,5 Nm
Couple raccord, min.	4,5 Nm	Couple écrou borgne, max.	20,5 Nm
Couple écrou borgne, min.	19,5 Nm	Degré de protection	IP67
Diamètre du câble extérieur, max.	32 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	22 mm
Filetage (extérieur)	M 40	Halogène	Non, Oui
Longueur du filetage	18 mm	Matériau	Polyamide 6
Normes	EN/IEC 62444	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Presse-étoupes	Métrique	Silicone	Non
Taille de clé 1	53 mm		

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	