

SAIL-VSCD-5.0Q**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câble de liaison avec connecteurs M12 et extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les électrovannes sont toutes équipées d'un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C selon la DIN et le standard industriel. En position enfichée on atteint l'indice de protection IP67. L'orientation de sortie est également très importante. Chez Weidmüller ce sont les versions 0 degré qui sont livrées ce qui signifie que la direction de la sortie de câble correspond au contact PE.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Connecteur d'électrovanne, Extrémité libre - Connecteur EV, CD |
| Référence | 1935980500 |
| Type | SAIL-VSCD-5.0Q |
| GTIN (EAN) | 4032248606313 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

SAIL-VSCD-5.0Q**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 159 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001855 | ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 | ECLASS 9.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 |

Caractéristiques techniques câble

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| Couleur de la gaine | noir | Diamètre extérieur | 4.6 mm ± 0.2 mm |
| Halogène | Non | Longueur du câble | 5 m |
| Nombre de pôles | 3 | Plage de température, en mouvement | -25...80 °C |
| Plage de température, fixe | -50...80 °C | Section du conducteur | 0,75 mm ² |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui | | |

Caractéristiques techniques générales

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Codage | Forme boîtier C DIN (8 mm) | Courant nominal | 4 A |
| Degré de protection | IP67, Vissé | LED | Oui |
| Plage de températures du coffret | -25...+80 °C | Protection par coupe-circuits | Varistor |
| Tension nominale | 24 V | Version | Extrémité libre - Connecteur EV |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | WSCAD |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN |

Fiche de données

SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté





Schéma des pôles



Schéma

