

**SAIL-M8GM8WR-4-1.5V****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M8 / M8, Nombre de pôles : 4, 1.5 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui |
| Référence  | <a href="#">1948690150</a>                                                                                                                                                             |
| Type       | SAIL-M8GM8WR-4-1.5V                                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248625871                                                                                                                                                                          |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                                             |

**SAIL-M8GM8WR-4-1.5V**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 56 g

**Températures**

Température de fonctionnement, min. -25 °C

Température de fonctionnement, max. 80 °C

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |

**Caractéristiques techniques câble**

|                                     |                      |                                               |                         |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Blindé                              | Non                  | Codage couleur                                | brun, blanc, bleu, noir |
| Couleur de la gaine                 | noir                 | Diamètre extérieur                            | 4.8 mm ± 0.2 mm         |
| Gaine selon UL AWM                  | 2464 (80 °C / 300 V) | Halogène                                      | Oui                     |
| Isolation                           | PVC                  | Longueur de câble configurable                | Non                     |
| Longueur du câble                   | 1,5 m                | Matériau de la gaine                          | PVC                     |
| Nombre de pôles                     | 4                    | Plage de température, en mouvement            | -5...80 °C              |
| Plage de température, fixe          | -30...80 °C          | Résistance de soudage                         | Non                     |
| Résistance à la torsion             | 0 °/m                | Réticulé par irradiation                      | Non                     |
| Section du conducteur               | 0,25 mm <sup>2</sup> | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                     |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Non                  |                                               |                         |

**Caractéristiques techniques générales**

|                                  |                               |                             |                   |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Codage                           | A                             | Couple de serrage           | M8 : 0,5 - 0,6 Nm |
| Courant nominal                  | 4 A                           | Cycles d'enchâssage         | ≥ 100             |
| Degré de pollution               | 3                             | Degré de protection         | IP65, Vissé       |
| Filetage du raccordement         | M8 / M8                       | LED                         | Non               |
| Matériau de base du boîtier      | PUR                           | Matériau de la bague fileté | Laiton, nickelé   |
| Plage de températures du coffret | -40 ... +85 °C                | Surface du contact          | doré              |
| Tension nominale                 | 30 V                          | Tenue d'isolation           | 10 <sup>8</sup> Ω |
| Version                          | Mâle, droit - Femelle, coudée | ponté                       | Non               |

**Normes**

Norme de connecteur IEC 61076-2-104

**Normes générales**

Norme de connecteur IEC 61076-2-104 N° de certificat (cULus) E307231

**Propriétés électriques**Tension nominale 30 V Tenue d'isolation 10<sup>8</sup> Ω

**SAIL-M8GM8WR-4-1.5V****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

**Caractéristiques techniques**[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Conformité environnementale du produit**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

**Agréments**

Agréments



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E307231     |

**Téléchargements**

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">WSCAD</a>                                                  |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochures          | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

## SAIL-M8GM8WR-4-1.5V

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com


## Dessins

### Dessin coté




Male, straight

### Schéma des pôles




Male

### Dessin coté



Angled socket

### Schéma des pôles



Socket

### Schéma

