

VP M32 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons obturateurs, fermé, M 32, 15 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Référence	2066750000
Type	VP M32 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415445
Qté.	100 pièce(s)

Date de création 30 mars 2023 09:17:41 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

VP M32 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	22,8 mm	Hauteur (pouces)	0,898 inch
Longueur	22,8 mm	Longueur (pouces)	0,898 inch
Diamètre	32 mm	Épaisseur du paroi, max.	14 mm
Poids net	11,87 g		

Températures

Température de fonctionnement	-60 °C...70 °C	Température de fonctionnement, min.	-60 °C
Température de fonctionnement, max.	70 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Caractéristiques générales

Couple contre-écrou, max.	4 Nm	Couple contre-écrou, min.	3,8 Nm
Couple raccord, max.	4 Nm	Couple raccord, min.	4 Nm
Degré de protection	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Degré de protection avec GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Diamètre du joint d'étanchéité	32 mm	Filetage (extérieur)	M 32
Halogène	Non	Joint	Silicone
Joint torique	Silicone	Longueur du filetage	15 mm
Matériau	Polyamide 6	Normes	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Notice d'installation	Voir les instructions de montage	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	70 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-60 °C
Silicone	Oui	Taille de clé 1	36 mm
Taille de clé 2	36 mm	Tenue aux chocs	7 joules selon CEI60079-0
Type de protection contre l'ignition	Sécurité Ex e accrue		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Conditions d'homologation	ATEX, IECEX, EAC	Identification	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X	Numéro de certificat du presse-étoupe (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Numéro de certificat du presse-étoupe (INMETRO)	TAE00003WV

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 30 mars 2023 09:17:41 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2