

## SAI-H4-M12-T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



### Informations générales de commande

Version	Connecteur Y
Référence	<a href="#">2439350000</a>
Type	SAI-H4-M12-T
GTIN (EAN)	4050118454611
Qté.	1 pièce(s)

## SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 117 g

## Classifications

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	T	Courant nominal	12 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	TPU	Nombre de pôles	4
Plage de températures du coffret	-30...+90 °C	Presse-étoupes	M 12
Raccordement du blindage	Non	Surface du contact	doré
Tension nominale	63 V DC	Tenue d'isolation	≥ 100 MΩ

## Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-111

## Caractéristiques de raccordement

Sortie groupe - connecteur débrochable	Mâle M12	Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Femelle M12
Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle M12		

## Caractéristiques générales

Codage	T	Courant nominal	12 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67
Diamètre extérieur du conducteur	-	Matériau de base du boîtier	TPU
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-30...+90 °C
Presse-étoupes	M 12	Raccordement du blindage	Non
Surface du contact	doré	Tension nominale	63 V DC
Tenue d'isolation	≥ 100 MΩ		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E310075

Date de création 21 mars 2023 17:18:48 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

**SAI-H4-M12-T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

