

## SAI-WDF 5P B M12 K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">2485310000</a>
Type	SAI-WDF 5P B M12 K
GTIN (EAN)	4050118495942
Qté.	1 pièce(s)

## SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 22 g

## Classifications

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	B	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	CuZn
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C
Presse-étoupes	M 12	Surface du contact	doré
Tension nominale	60 V	Type de raccordement	Raccordement vissé

## Données techniques générales

Codage	B	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67	Filetage du raccordement	Femelle M12, Mâle M12
Matériau de base du boîtier	CuZn	Matériau des contacts	CuZn
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C
Presse-étoupes	M 12	Surface du contact	doré
Tension nominale	60 V	Type de raccordement	Raccordement vissé

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme



## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données****SAI-WDF 5P B M12 K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté****Schéma des pôles****Schéma des pôles**