

SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, M 16, Nombre de pôles: 5, Montage du panneau arrière
Référence	2530850000
Type	SAIFG-M12S-L-H11-M16
GTIN (EAN)	4050118540970
Qté.	60 pièce(s)

SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1,967 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24		

Données techniques du connecteur débrochable pour circuit imprimé

Boîtier	Mâle M12	Codage	L
Filetage de montage	M16	Hauteur du montage	11 mm
Nombre de pôles	5	Type de montage	Montage du panneau arrière
Tension nominale	63 V	Courant nominal	16 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Surface du contact	Or sur nickel
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Filetage du raccordement	M12
Couple de serrage	M12 : 0,8 - 1,2 Nm	Filetage de montage	M 16
Cycles d'enfichage	500	Matériau des contacts	Cu

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Filetage du raccordement	M12	Matériau des contacts	Cu
Surface du contact	Or sur nickel	Type de montage	Montage du panneau arrière
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	500

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté