

## RFF 605 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Idéal pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces restreints. Optimisation du flux d'air et de la répartition de la température, protection selon IP33 ou IP54 et haute résistance aux UV.

### Informations générales de commande

Version	Ventilateur à filtre, IP54, gris
Référence	<a href="#">2557730000</a>
Type	RFF 605 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568370
Qté.	1 pièce(s)

RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	106 mm	Profondeur (pouces)	4,173 inch
Hauteur	436 mm	Hauteur (pouces)	17,165 inch
Largeur	436 mm	Largeur (pouces)	17,165 inch
Poids net	3 351 g		

### Températures

plage de température d'utilisation -15...55 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

### Caractéristiques générales

Avec filtre	Oui	
Classe de filtre	G 4	
Classe de protection (UL)	Type 12	
Consommation de courant	Fréquence du réseau	50 Hz
	Courant	0,8 A
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Courant	0,8 A
Couleur	gris	
Débit volumique, soufflage à l'air libre	Fréquence du réseau	50 Hz
	Flux de volume	350 m <sup>3</sup> /h
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Flux de volume	350 m <sup>3</sup> /h
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 50 Hz	350 m <sup>3</sup> /h	
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 60 Hz	350 m <sup>3</sup> /h	
Flux de volume avec filtre d'échappement	Fréquence du réseau	50 Hz
	Flux de volume	242 m <sup>3</sup> /h
	Filtre d'échappement	IP54
	Fréquence du réseau	60 Hz
	Flux de volume	242 m <sup>3</sup> /h
Filtre d'échappement	IP54	
Fusible	6 A	
Hauteur des découpes de montage	291 mm	
Hauteur du montage	72 mm	
Largeur des découpes de montage	291 mm	
MTBF	50 000 h	
Profondeur de montage	34 mm	
Puissance	Fréquence du réseau	50 Hz
	nominal	112 W
	Fréquence du réseau	60 Hz
	nominal	116 W
Tension nominale	230 V AC ± 10%	
Type de montage	monté	
Type de raccordement	Bloc de jonction	
Type de ventilateur	Ventilateur de toiture	
Version CEM	Non	

Date de création 30 mars 2023 13:11:19 CEST

**Fiche de données****RFF 605 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

plage de température d'utilisation	-15...55 °C
Émission de bruit	67 dB (A)

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E252704

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## RFF 605 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Graph



### Graph

