

RFF 605 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Idéal pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces restreints. Optimisation du flux d'air et de la répartition de la température, protection selon IP33 ou IP54 et haute résistance aux UV.

Informations générales de commande

Version	Ventilateur à filtre, IP33, gris
Référence	2557740000
Type	RFF 605 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568387
Qté.	1 pièce(s)

RFF 605 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	106 mm	Profondeur (pouces)	4,173 inch
Hauteur	436 mm	Hauteur (pouces)	17,165 inch
Largeur	436 mm	Largeur (pouces)	17,165 inch
Poids net	3 240 g		

Températures

plage de température d'utilisation -15...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Non		
Consommation de courant	Fréquence du réseau	50 Hz	
	Courant	0,8 A	
	Fréquence du réseau	60 Hz	
	Courant	0,8 A	
Couleur	gris		
Débit volumique, soufflage à l'air libre	Fréquence du réseau	50 Hz	
	Flux de volume	500 m³/h	
	Fréquence du réseau	60 Hz	
	Flux de volume	500 m³/h	
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 50 Hz	500 m³/h		
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 60 Hz	500 m³/h		
Flux de volume avec filtre d'échappement	Fréquence du réseau	50 Hz	
	Flux de volume	268 m³/h	
	Filtre d'échappement	IP33	
	Fréquence du réseau	60 Hz	
	Flux de volume	268 m³/h	
Fusible	6 A		
	Hauteur des découpes de montage 291 mm		
Hauteur du montage	72 mm		
Largeur des découpes de montage	291 mm		
MTBF	50 000 h		
Profondeur de montage	34 mm		
Puissance	Fréquence du réseau	50 Hz	
	nominal	112 W	
	Fréquence du réseau	60 Hz	
	nominal	116 W	
Tension nominale	230 V AC ± 10%		
Type de montage	monté		
Type de raccordement	Bloc de jonction		
Type de ventilateur	Ventilateur de toiture		
Version CEM	Non		
plage de température d'utilisation	-15...55 °C		
Émission de bruit	67 dB (A)		

Date de création 30 mars 2023 13:11:27 CEST

Fiche de données**RFF 605 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E252704

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Installation- and operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format