

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Idéal pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces restreints. Optimisation du flux d'air et de la répartition de la température, protection selon IP33 ou IP54 et haute résistance aux UV.

Informations générales de commande

Version	Ventilateur à filtre, IP33, gris
Référence	2557780000
Type	RFF 607 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568424
Qté.	1 pièce(s)

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	152 mm	Profondeur (pouces)	5,984 inch
Hauteur	470 mm	Hauteur (pouces)	18,504 inch
Largeur	470 mm	Largeur (pouces)	18,504 inch
Poids net	4 100 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-15...55 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Non		
Consommation de courant	Fréquence du réseau	50 Hz	
	Courant	0,35 A	
	Fréquence du réseau	60 Hz	
	Courant	0,45 A	
Couleur	gris		
Débit volumique, soufflage à l'air libre	Fréquence du réseau	50 Hz	
	Flux de volume	700 m³/h	
	Fréquence du réseau	60 Hz	
	Flux de volume	700 m³/h	
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 50 Hz	700 m³/h		
Débit volumique, soufflage à l'air libre à 60 Hz	700 m³/h		
Flux de volume avec filtre d'échappement	Fréquence du réseau	50 Hz	
	Flux de volume	427 m³/h	
	Filtre d'échappement	IP33	
	Fréquence du réseau	60 Hz	
	Flux de volume	427 m³/h	
Fusible	6 A		
	Hauteur des découpes de montage		
Hauteur du montage			95 mm
Largeur des découpes de montage			291 mm
MTBF			40 000 h
Profondeur de montage			57 mm
Puissance	Fréquence du réseau	50 Hz	
	nominal	80 W	
	Fréquence du réseau	60 Hz	
	nominal	100 W	
Tension nominale	230 V AC ± 10%		
Type de montage	monté		
Type de raccordement	Bloc de jonction		
Type de ventilateur	Ventilateur de toiture		
Version CEM	Non		
plage de température d'utilisation	-15...55 °C		
Émission de bruit	69 dB (A)		

Date de création 30 mars 2023 13:11:50 CEST

Fiche de données**RFF 607 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E252704

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Installation- and operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format