

## CBC-SP 12-100/25 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

### Informations générales de commande

Version	Chemin de câble Spirale
Référence	<a href="#">2588520000</a>
Type	CBC-SP 12-100/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602548
Qté.	25 m

**CBC-SP 12-100/25 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	100 000 mm	Longueur (pouces)	3 937 inch
Diamètre	10 mm	Poids net	28 g

**Températures**

plage de température d'utilisation	-15...60 °C	Température de fonctionnement , min.	-15 °C
Température de fonctionnement , max.	60 °C		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ECLASS 9.1	27-43-03-03
ECLASS 10.0	27-43-03-03	ECLASS 11.0	27-43-03-03
ECLASS 12.0	27-43-03-03		

**Caractéristiques générales**

Couleur	noir, RAL 7021	Diamètre	10 mm
Diamètre de faisceau, max	100 mm	Diamètre faisceau, min	12 mm
Diamètre nominal	7,6 mm	Matériau	Polyéthylène
Section utilisable	7 853 mm <sup>2</sup>	plage de température d'utilisation	-15...60 °C

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--