

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Répétiteur PROFINET FreeCon Active pour connecteurs enfichables PushPull Var.14 selon CEI61076-3-117 et PushPull Power selon les spécifications PROFINET

Informations générales de commande

Version	Répétiteur en cuivre PROFINET, FreeCon, IP65
Référence	2581810000
Type	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
Qté.	1 pièce(s)

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	53 mm	Profondeur (pouces)	2,087 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3,937 inch
Longueur	130,4 mm	Longueur (pouces)	5,134 inch
Poids net	661,8 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...55 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	55 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ECLASS 9.0	19-17-02-06
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	19-17-02-06
ECLASS 11.0	19-17-02-06	ECLASS 12.0	19-17-02-06

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP65
Interface données	PROFINET PushPull RJ45 (V14)	Interface puissance	PROFINET PushPull Power
Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Moulage zinc, couvercle galvanisé	Type de montage	4 Outils de vissage

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus)	E141197
Réseau standard	IEC 61158, IEC 61784	Spécification PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3

Propriétés électriques

Affichage LED	ACT1 : activité Port1, ACT2 : activité Port2, SF : erreur de collecte, BF : erreur de bus, US1 : tension 1 (électronique), US2 : tension 2, LNK1 : port actif, LNK2 : port actif	Consommation de courant	100 mA
Plage de tensions de fonctionnement	18...30 V DC	Protocole	PROFINET IRT
Tension de fonctionnement	24 V DC	Vitesse de transmission	100 MBit/s

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Certificate
Données techniques	CAD data – STEP
Notification de modification produit	FreeCon Active Repeater FreeCon Active Repeater
Logiciel	Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon Device description – GSDML-V2.35 COP Firmware – Firmware ABCC COP
Documentation utilisateur	Handbuch_FreeCon_Active_V1_0_de Handbuch_FreeCon_Active_V1_0_en
Catalogue	Catalogues in PDF-format

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083


info@weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Schéma

