

CBC-SP 2-12/50 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

Informations générales de commande

Version	Chemin de câble Spirale
Référence	2588690000
Type	CBC-SP 2-12/50 V2 WT
GTIN (EAN)	4050118600353
Qté.	50 m

CBC-SP 2-12/50 V2 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	400 000 mm	Longueur (pouces)	15 748 inch
Diamètre	3 mm	Poids net	5,76 g

Températures

plage de température d'utilisation	-15...60 °C	Température de fonctionnement , min.	-15 °C
Température de fonctionnement , max.	60 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ECLASS 9.1	27-43-03-03
ECLASS 10.0	27-43-03-03	ECLASS 11.0	27-43-03-03
ECLASS 12.0	27-43-03-03		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	blanc
Diamètre	3 mm	Diamètre de faisceau, max	12 mm
Diamètre faisceau, min	2 mm	Diamètre nominal	1,5 mm
Matériau	Polyéthylène	Section utilisable	113 mm ²
plage de température d'utilisation	-15...60 °C		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--