

CD-HF 50X75 5/7.5 DKG Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Commandes sur demande
uniquement

La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

Version	Conduite de câbles sans halogène, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Référence	2589360000
Type	CD-HF 50X75 5/7.5 DKG Y
GTIN (EAN)	4050118603453
Qté.	24 m

CD-HF 50X75 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Largeur	75 mm	Largeur (pouces)	2,953 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	529 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-25...120 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de fonctionnement , max.	120 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris foncé	Couvercle	Oui
Halogène	Non	Inclus dans la livraison	Conduite de câbles, Couvercle
Largeur de fente	5 mm	Matériau	PPE
Normes	Selon DIN EN 50085	Résistant aux courants de fuite	Oui
Section utilisable	3 220 mm ²	Type de montage	Vissé, collé, Riveté
Version de panneau latéral	Fendu	plage de température d'utilisation	-25...120 °C
Écart de fente	7,5 mm		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E500004

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)

