

HDC MRJ45 B MI**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Version	Module RJ45, Insert connecteur, RJ45 sans outil, EIA/TIA T568 B
Référence	2592230000
Type	HDC MRJ45 B MI
GTIN (EAN)	4050118602388
Qté.	1 pièce(s)

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1,339 inch
Hauteur	54,85 mm	Hauteur (pouces)	2,159 inch
Largeur	14,5 mm	Largeur (pouces)	0,571 inch
Poids net	5,4 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 70 °C
--------------------	------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Caractéristiques générales

Catégorie de surtension	III	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Courant nominal (DIN EN 61984)	1 A	Cycles d'enfichage	750 (RJ45)
Degré de pollution	3	Emplacements d'enfichage nécessaires	1
Matériau	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate	Nombre de pôles	8
Série	ModuPlug	Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	0,8 kV
Tension nominale (DIN EN 61984)	50 V	Tenue d'isolation	10 ¹² Ω
Type	Mâle		

Version

Diamètre de l#92isolation, max.	1,6 mm	Diamètre de l#92isolation, min.	0,85 mm
Diamètre du câble, rigide, max.	0,64 mm	Diamètre du câble, rigide, min.	0,4 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 22	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 24
Type de raccordement	Raccordement IDC		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Agréments

Agréments



UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E92202

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Date de création 29 mars 2023 10:58:30 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

