

**SFX-VT 9/24 MM WS****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Grande flexibilité : SFX**

Si vous préférez utiliser des colliers de serrage classiques, les repères SFX sont le choix idéal pour le repérage des câbles. Les câbles ne sont pas toujours installés en ligne droite. Le matériel utilisé pour les repères SFX, du polyuréthane hautement flexible, permet de prendre en compte cette contrainte. Le repère suit chaque courbe du câble et se fixe facilement.

**Informations générales de commande**

Version	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 7 - , 26 x 15 mm, blanc
Référence	<a href="#">2621470000</a>
Type	SFX-VT 9/24 MM WS
GTIN (EAN)	4050118625578
Qté.	1 000 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

**SFX-VT 9/24 MM WS**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	26 mm	Hauteur (pouces)	1,024 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0,591 inch
Poids net	0,2 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation -55...105 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	blanc
Halogène	Non	Largeur	15 mm
Matériau	Polyoléfine	Plage de température d'utilisation, max.	105 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	Taille de plage de repérage	23.5 x 9 mm
Version	sans halogène	plage de température d'utilisation	-55...105 °C

**Repères de fils et de câbles**

Collier de serrage adapté	Plastique	Diamètre extérieur du conducteur	7 -
Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm	Halogène	Non
Passage du collier de serrage	Plat		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Livre blanc	<a href="#">Application notes – 08_PV-Fact-Sheet-PV-Markierer_DE.pdf</a> <a href="#">Application notes – 08_PV-Fact-Sheet-PV-Markers_EN.pdf</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**SFX-VT 9/24 MM WS**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

