

G-3L-160/10 C**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les barres de distribution de phase de type de fourche à 3 pôles sont utilisées pour la distribution de potentiel à d'autres composants dans l'armoire de commande tels que les disjoncteurs, les disjoncteurs de courant résiduels et d'autres dispositifs d'installation.

Informations générales de commande

Référence	2658350000
Type	G-3L-160/10 C
GTIN (EAN)	4050118672176
Qté.	5 pièce(s)

G-3L-160/10 C

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	15,4 mm	Profondeur (pouces)	0,606 inch
Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1,22 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6,299 inch
Poids net	58 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Caractéristiques des matériaux

Couleur gris

Caractéristiques nominalesSection nominale 10 mm² Courant nominal 63 A**Dimensions**

Pas en mm (P) 17,8 mm

Généralités

Nombre de pôles 9

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

TéléchargementsAgrément/Certificat/Document de conformité [CE Declaration of Conformity](#)Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)