

CH-HNAA-HNAB-06-0200-AB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



La mise en réseau croissante du monde de l'industrie va de pair avec la modularisation des machines et systèmes. Les éléments des armoires électriques sont de plus en plus souvent placés sur le terrain, ce qui augmente la quantité de câblage nécessaire.

Nos ensembles de câbles prêts à connecter peuvent être utilisés pour le câblage terrain et pour la transmission de données et de puissance dans diverses applications. La solution Plug & Produce de Weidmüller, intégralement testée, vous permettra de simplifier les montages sur votre machine. Cela vous permettra de vous concentrer sur vos compétences clés et d'améliorer encore votre efficacité.

Avec notre large gamme de composants certifiés, nous vous proposons une diversification complète. Nous pouvons ainsi vous fournir la solution parfaite pour votre application.

Si, malgré l'extension constante de notre gamme, vous ne trouvez pas le montage de câble que vous recherchez, nous pouvons aussi vous fournir des variantes de longueur et des solutions individualisées.

Informations générales de commande

Version	Éléments d'un connecteur industriel étanche, Mâle, Femelle, Helukabel JZ-500-C black 7G2.5 or similar, Nombre de pôles: 6
Référence	2712380200
Type	CH-HNAA-HNAB-06-0200-AB
GTIN (EAN)	4050118779516
Qté.	1 pièce(s)

CH-HNAA-HNAB-06-0200-AB
Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com
www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net	1 174,31 g	www.weidmueller.com
-----------	------------	--

Températures

Température limite	-40 °C ... 80 °C
--------------------	------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine	noir	Diamètre extérieur	12.1 mm
Longueur du câble	2 m	Matériau de la gaine	PVC
Nombre de conducteurs	7	Nombre de pôles	6
Plage de température, en mouvement	-10...80 °C	Plage de température, fixe	-40...80 °C
Section du conducteur	2,5 mm ²		

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP65	Disposition des picots	1:1, âmes numérotées
Nombre de pôles	6	Tension nominale	500 V

Caractéristiques techniques connecteur

Connecteur	Description du connecteur	Connecteur 1
	Entrée du câble	coudé
	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté
	Série	HQ
	Cote	6
	Type	Mâle
	Pièces détachées connecteurs	HDC HQ 4/2 MC HDC C HX SM2.5AG HDC-C-HD-SM2.5AG VG 21 HQ EMV68 11-15.5
	Description du connecteur	Connecteur 2
	Entrée du câble	coudé
	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté
	Série	HQ
	Cote	6
	Type	Femelle
	Pièces détachées connecteurs	HDC HQ 4/2 FC HDC C HX BM2.5AG HDC-C-HD-BM2.5AG VG 21 HQ EMV68 11-15.5

CH-HNAA-HNAB-06-0200-AB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine	noir	Diamètre extérieur	12,1 mm
Longueur du câble	2 m	Matériau de la gaine	PVC
Nombre de conducteurs	7	Plage de température, en mouvement	-10...80 °C
Plage de température, en mouvement, max.	80 °C	Plage de température, en mouvement, min.	-10 °C
Plage de température, fixe	-40...80 °C	Plage de température, fixe, max.	80 °C
Plage de température, fixe, min.	-40 °C	Section du conducteur	2,5 mm ²
Type de câble	Helukabel JZ-500-C black 7G2.5 or similar		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 1344e4a2-b558-4ad0-95d1-5c6df3fdd75e

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)