

**PAC-UNIV-RV36-F-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">7789106025</a>
Type	PAC-UNIV-RV36-F-2M5
GTIN (EAN)	8430243960090
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 23 mars 2023 13:15:26 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

**PAC-UNIV-RV36-F-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 489,5 g

**Températures**

Température de stockage -10...60 °C

Température de fonctionnement -10...50 °C

Température de fonctionnement, min. -10 °C

Température de fonctionnement, max. 50 °C

**Données générales**

Adapté pour	Signaux numériques	Câble	Câble LiYY
Interface API	H0.25/10 (FERRULES 0,25mm <sup>2</sup> )	Longueur du câble	2,5 m
Matériau	PVC	Nombre de pôles, min.	36 pôles
Raccordement de l'interface	WEIDMUELLER RSV 36P MALE	Section du conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>
Ytterdiameter	11,2 ± 1 mm		

**Données électriques**

Capacité câble / blindage	300 pF/m	Capacité câble / câbles	300 pF/m
Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Résistance	≤ 80 mΩ/m	Tension nominale	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Test de haute tension	1 KV/1s		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Colours chart</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>