

PAC-M340-SD25-V0-7M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm² ou 0,25 mm².
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm ² |
| Référence | 7789846070 |
| Type | PAC-M340-SD25-V0-7M |
| GTIN (EAN) | 4032248301041 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

PAC-M340-SD25-V0-7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1 400 g

Températures

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
| Température de fonctionnement , min. | -10 °C | Température de fonctionnement , max. | 50 °C |

Données générales

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour | Signaux analogiques | Câble | Câble LiYCY |
| Interface API | BMX FTB 2820 28P | Longueur du câble | 7 m |
| Matériau | PVC | Nombre de pôles, min. | 25 pôles |
| Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 25P | Section du conducteur | 0,25 mm ² |
| Ytterdiameter | 10,15 ± 1 mm | | |

Données électriques

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|---------------------|
| Courant total, max. | 3 A | Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
| Résistance | ≤ 80 mΩ/m | Tension nominale | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Test de haute tension | 1 KV/1s | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)